

## palette display

en polyéthylène/polypropylène,  
hauteur x longueur x largeur 115 x  
600 x 800 mm, force statique /  
dynamique 2000 / 500 kg,  
soubassement 9 pieds, tablette  
supérieure ajourés

lot 2 pièce



**Numéro d'article: 118523**

## Palettes display

palette display





- en polyéthylène/polypropylène
- hauteur x longueur x largeur 115 x 600 x 800 mm
- force statique / dynamique 2000 / 500 kg
- préhension Sur tous les côtés
- largeur d'entrée côté longueur/largeur 620 / 550 mm
- soubassement 9 pieds
- tablette supérieure ajourés
- résistance à la température de -30 °C à +60 °C
- résistant contre les intempéries
- non adapté aux rayonnages
- poids 5 kg

## Détails techniques

type d'emballage	palette	soubassement	9 pieds
type de palette	palette display	résistance à la température	-30 °C à +60 °C
matériau	polyéthylène/polypropylène	résistance	contre les intempéries
recyclable	oui	Largeur d'entrée côté longueur	620 mm
hauteur	115 mm	Largeur d'entrée côté	550 mm

		largeur	
longueur	600 mm	charge dynamique	500 kg
largeur	800 mm	adaptation aux rayonnages	non adapté aux rayonnages
capacité de charge statique	2000 kg	bordure de sécurité	non
possibilité d'entrée	Sur tous les côtés	emboîtable	non
revêtement extérieur	ajourés	Poids	5 kg
gerbable	oui		

## Cela s'adapte aussi ...

202873		diablo de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
204206		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 61 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
240208		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 82 mm