

plateau roulant aluminium

force 150 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme ouvert, plateforme en profilé cornière en aluminium avec rebord antichute, 4 roulettes pivotantes, Avec bandage polypropylène sur jante polypropylène



Numéro d'article: 219859



Chariot à bac

plateau roulant aluminium

- force 150 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 400 mm
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- plateforme ouvert
- plateforme en profilé cornière en aluminium avec rebord antichute
- structure en aluminium
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 80 mm
- Avec bandage polypropylène sur jante polypropylène

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	matériau	aluminium
type de rouleur	chariot à bac	barre directrice	non
charge	150 kg	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes

norme européenne	oui	pneumatique	polypropylène
longueur de plateau	600 mm	matériau de jante	polypropylène
largeur de plateau	400 mm	Ø de roue	80 mm
plateforme	ouvert	longueur	618 mm
matériau de plateforme	aluminium	largeur	420 mm
équipement de plateforme	rebord antichute	Poids	4,4 kg