


## Scangrip lampe frontale ZONE 2

Ampoule : DEL COB, avec serre-tête réglable, angle de rayonnement 120 / 60 °, avec batterie

Numéro d'article: 254509



### lampe frontale

- hauteur x longueur x largeur 31 x 84 x 37 mm
- Ampoule : DEL COB
- avec serre-tête réglable
- durée d'éclairage 2 - 22 h
- angle de rayonnement 120 / 60 °
- 3 niveaux disponibles pour régler la puissance lumineuse
- durée de charge 2,5 h
- affichage avec indicateur de charge de la batterie
- avec batterie
- Compatible avec lithium-ions
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
- livré sans chargeur
- 3 années de garantie

## Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	équipement lampe	serre-tête réglable
type de lampe	lampe frontale	fonction lampe	puissance lumineuse réglable
type d'ampoule	DEL COB	longueur	84 mm
Durée d'éclairage	2-22 h	hauteur	31 mm
flux lumineux	20-200	largeur	37 mm
avec variateur	oui	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
angle de rayonnement	120-60 °	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
alimentation	batterie	volume de livraison	sans chargeur
type de batterie	lithium-ions	garantie	3 années
capacité de batterie	0,2 Ah	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
Durée de charge	2,5 h	Poids	0,75 kg
Affichage	indicateur de charge de la batterie		