


rayonnage à palettes - rayonnage complet (élément de départ et 2 éléments suivants)

hauteur x largeur x profondeur 3360 x 8500 x 1100 mm, charge max. par tablette 3000 kg, 3 éléments standard avec chacun 2 niveau(x) avec traverses offrent **une capacité de stockage pour 27 palettes au total**, Chaque élément standard offre 9 emplacements pour palettes (stockage du sol incl.), entreposage longitudinal, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux en RAL2004 orangé pur



Numéro d'article: 313542

rayonnage à palettes - rayonnage complet (élément de départ et 2 éléments suivants)

- système emboîtable/à visser
- hauteur x largeur x profondeur 3360 x 8500 x 1100 mm
- Le rayonnage complet compte en tout 3 éléments standard
- charge maximale par élément 6000 kg
- charge max. par tablette 3000 kg
- largeur du compartiment 2700 mm
- 3 éléments standard avec chacun 2 niveau(x) avec traverses offrent une capacité de stockage pour 27 palettes au total
- réglable au pas de 70 mm
- Chaque élément standard offre 9 emplacements pour palettes




(stockage du sol incl.)












- entreposage longitudinal
- Les traverses longitudinales sont accrochées à l'échelle à l'aide de mâchoires à trois crochets et d'une sécurité antidécrochage
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- grande stabilité grâce aux supports de tablette avec profilés en caisson fermés
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux en RAL2004 orangé pur
- volume de livraison : rayonnage complet avec 4 échelles, ancrage au sol et 6 paires de traverses incl.
- Produit livré livré démonté, cadre porteur non monté
- 5 année(s) de garantie
- instruction de montage : compatible avec les systèmes de rayonnage à palettes SLP

Détails techniques







type de meuble	rayonnage	utilisation	unilatéral
type de rayonnage	rayonnage à palettes	nombre de tablettes/niveaux	2 pièce
rayonnage modulaire	système emboîtable/à visser	type tablette/niveau	traverses
champ de rayonnage	rayonnage complet	montage des tablettes / niveaux	accroché
nombre d'éléments standard	3 pièce	tablette réglable au pas	70 mm
matériau	acier	largeur de compartiment	2700 mm
hauteur	3360 mm	stabilité / raidissement / renfo	support de tablette avec profilés en caisson fermés
largeur	8500 mm	surface de montant	galvanisé
profondeur	1100 mm	couleur de la tablette	orangé pur // RAL2004
charge maxi par tablette	3000 kg	exécution couleur	galvanisé/orange
charge maxi par élément	6000 kg	volume de livraison	rayonnage complet avec 4 échelles, ancrage au sol et 6 paires de traverses incl.
nombre d'emplacements (par éléme	9 pièce	livraison	livré démonté, cadre porteur non monté
nombre d'emplacements	27 pièce	garantie	5 année(s)
Nombre de niveaux de stockage	3 pièce	instruction de montage	compatible avec les systèmes de rayonnage à palettes SLP
entreposage	longitudinal	Poids	326,301 kg




Accessoires

242222		cheville pour rayonnage à palettes, avec revêtement en zinc anti-corrosion
242223		raccord de rayonnage double pour rayonnage à palettes, longueur 200 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion
242226		Butée arrière, largeur 2700 mm, saillie 50 mm, en acier en RAL2004 orangé pur

242231		Tablette en caillebotis pour rayonnage à palettes, composé de 3 segments, largeur x profondeur 2700 x 1100 mm, pour une charge max. par tabl. de 2700 kg, le fond est pose à fleur sur les supports de tablette, grosseur de la maille 30x30 mm, tige de support 35 x 1,5 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
242237		paroi arrière grillagée pour rayonnage à palettes, hauteur x largeur 1000 x 2700 mm, p. larg. du rayonnage 2700 mm, grosseur de la maille 50x50 mm
242239		paroi arrière grillagée pour rayonnage à palettes, hauteur x largeur 1500 x 2700 mm, p. larg. du rayonnage 2700 mm, grosseur de la maille 50x50 mm
242240		écarteur pour paroi arrière grillagée pour rayonnage à palettes, longueur 150 mm
242244		platelage en acier pour rayonnage à palettes, composé de 9 segments, hauteur x largeur x profondeur 40 x 2700 x 1100 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
242255		aggloméré pour rayonnage à palettes, largeur x profondeur 2700 x 1100 mm, épaisseur 38 mm, pour une charge max. par tabl. de 900 kg, le fond est pose à fleur sur les supports de tablette, équipé de 4 équerres de centrage, en bois
242278		traverse pour rayonnage à palettes, convient pour profondeur de rayonnage 1100 mm, en RAL2004 orangé pur
242280		traverse pour rayonnage à palettes, convient pour profondeur de rayonnage 900 mm, en RAL2004 orangé pur
242281		cadre angulaire en profondeur, pour caisse grillagée pour rayonnage à palettes, convient pour une profondeur de rayonnage de 1100 mm avec une largeur d'entreposage de 800 mm, avec butée latérale et butée d'arrêt, en RAL5010 bleu gentiane
242282		rondelle pour échelle, longueur x largeur x épaisseur 120 x 130 x 2 mm
242283		rondelle pour échelle, longueur x largeur x épaisseur 120 x 130 x 3 mm

Cela s'adapte aussi ...

203645		échelle pour rayonnages à suspension, longueur de lisse 1,7 m, pour hauteur maximale de 1,55 m, 6 marches profilées, avec 2 crochets de suspension pour diamètre de tube 30 mm, en aluminium
210735		protection anti-collision rayonnage, convient pour le intérieur, profil en L, hauteur x largeur x profondeur 400 x 165 x 165 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL1003 jaune de sécurité, à cheviller
213054		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
216180		caisse carton pliante pour palettes, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, cannelure triple, longueur x largeur x hauteur intérieur 1190 x 730 x 860 mm, Pour colis jusqu'à 500 kg
242154		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, Ø 180 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 93 x 80 mm
277346		Transpalette électrique, force 1500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 150 mm, galets de fourche tandem avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 60 x 80 mm

286172		Palette bois pour charges mi-lourdes, 800 x 600 x 149 mm
513366		escalier mobile roulant, estrade hauteur 0,72 m, estrade largeur x profondeur 600 x 800 mm, 2 x 3 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), inclinaison 60°, en aluminium, 4 roulettes pivotantes à ressort et pieds plastiques antidérapants, 2 roulettes pivotantes avec freins
991947		panneau, hauteur x longueur 15 x 100 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc