

**Artikelnummer:** 128366

**Kurzbeschreibung:** Nestbarer Metallbehälter, Typ Antidiebstahl, 4-seitig

**Langbeschreibung:** Nestbarer Metallbehälter, Typ Antidiebstahl, 4-seitig, Tragkraft 500 kg: Dieser nestbare Metallbehälter Typ Antidiebstahl trägt Lasten von bis zu 500 kg. Dabei ist der nestbare Metallbehälter vierseitig. Dieser nestbare Metallbehälter Typ Antidiebstahl hat vier galvanisch blau verzinkte Wände. Dabei ist der Boden des nestbaren Metallbehälters mit einer Federtechnik ausgestattet, die es erlaubt, den Boden an die Rückwand zu klappen. Somit ist der nestbare Metallbehälter optimal für den Leerguttransport.

Dabei hat der Metallbehälter eine Tragkraft von bis zu 500 kg. Während der Boden und das Dach aus Kunststoff gefertigt wurden, besteht der Korpus aus Stahl. So sichert der nestbare Metallbehälter Typ Antidiebstahl Ihre Güter. Durch die zwei Lenkrollen mit Feststeller und den zwei Bockrollen ist der Metallbehälter mobil einsetzbar und erweist sich dabei als besonders wendig. Das Innenmaß des nestbaren Metallbehälters beträgt 670 mm in der Breite und 773 mm in der Tiefe. Weitere Details: Typ Antidiebstahl 4-seitig, Korpus aus Stahl, Boden und Wände aus Kunststoff Nestbar Anzahl Zwischenböden: wahlweise mit keinem oder einem Zwischenboden Die Ausführung mit einem Zwischenboden: Zwischenboden klappbar, mittig angebracht, fest an der Rückwand arretiert Boden mit Federtechnik zur Rückwand klappbar 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen a'Ëœ 125 mm, grau Oberfläche: Galvanisch blau verzinkt Traglast: 500 kg Innenmaß: B 670 x T 773 x H 1615 mm



**EAN/GTIN:** 4260474941735