

**Artikelnummer:** 150463

**Kurzbeschreibung:** Rechteckbehälter Standard, GFK, mit Staplertaschen, grau, 2200 l

**Langbeschreibung:** Rechteckbehälter Standard, GFK, mit Staplertaschen, 2200 l: Staplertaschen flüssigkeitsdicht mit Edelstahl-Flachrundschauben am Behälter montiert. Geeignet für Drehkranzstapler. Einfahrma sse B 160 x H 70 mm. CEMO-Produkte aus dem Werkstoff GFK garantieren: langlebig UV-resistent recyclingfähig geringes Gewicht ineinander stapelbar korrosions- und witterungsbeständig temperaturbeständig von -30-GradC bis +40-GradC lebensmittelechte Ausführung auf Anfrage glatte, leicht zu reinigende Innen- und Außenflächen beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen) Außenmaße: L 2110 x B 1480 x H 1000 mm Innenmaße: L 1970 x B 1340 x H 920 mm Gewicht: 90 kg GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff): Der Werkstoff, der die Vorteile von Kunststoff und Stahl vereint.



**EAN/GTIN:** 4052886109021