

## Broszura informacyjna

# 87 02 180 T

### KNIPEX Cobra®

Szczypce nastawne do rur nowej generacji

DIN ISO 8976



- Szczypce z uchwytem do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem
- Regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku
- Precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojeści
- Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodne chwytanie dzięki dużej odporności na zużycie
- Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- Niezawodna blokada sworznia zapobiega przypadkowemu przestawieniu
- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniom
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

### Ogólna

Nr art.	87 02 180 T
EAN	4003773080145
Szczypce	fosforanowana, szara
Główka	polerowana
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami, zintegrowany zaczepek do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem
Waga	200 g
Wymiary	180 x 54 x 20 mm
Norma	DIN ISO 8976
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

### Atrybuty techniczne

Pozycje regulacji	18
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 1 1/2
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	36 mm
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 42 mm
Zabezpieczenie przed upadkiem	tak

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



