

Hymer schuifladder SC 40

2 x 16 sporten met profiel, balklengte
4,59 - 8,22 m, tweedelig, van
aluminium

Artikelnummer: 147648



Hymer Schuifladder SC 40


schuifladder

- 2 x 16 sporten met profiel
- Voor een werkhoogte tot ca. 8,48 m
- balklengte 4,59 - 8,22 m
- breedte 335 mm
- tweedelig
- dwars Traverse aan het balkeinde
- van aluminium
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 21,7 kg
- volgens DIN EN 131
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	ladder	onderbouw	dwarstraverse
laddertype	schuifladder	belastbaar tot	150 kg
materiaal	aluminium	gebruik	eenzijdig
lengte paal	4,59-8,22 m	in-/uitklapbaar	nee
werkhoogte	8,48 m	verrijdbaar	nee
sporten aantal	2 x 16	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	sporten met profiel	norm	DIN EN 131
breedte	335-425 mm	garantie	10 jaar
breedte dwarstraverse	1,2 m	gewicht	21,7 kg
ladder uitvoering	tweedelig		

Gerelateerde Producten

231359		set opzettreden, voor staande ladder met sporten, van aluminium
231360		opzettrede, voor staande ladder met sporten, van aluminium