


## Lacont stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen

voor maximaal 120 x 200 liter vat, op chemiepallets 96 x 200 liter vat en op europallets 72 x 200 liter vat, opslag staand, hoogte x breedte x diepte 4480 x 6240 x 2930 mm, met schuifdeur, 2 niveaus met vloerrooster, van staal verzinkt met lak in RAL 5015 hemelsblauw

Artikelnummer: 200352



## Lacont Stellingcontainer voor gevaarlijke stoffen

### voor staande vatenopslag op europallets

stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen



- voor maximaal 120 x 200 liter vat, op chemiepallets 96 x 200 liter vat en op europallets 72 x 200 liter vat, opslag staand
- voor opslag buiten
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- constructie van de container ambtelijk toegelaten
- met natuurlijke ventilatie
- hoogte x breedte x diepte 4480 x 6240 x 2930 mm
- uitgerust met doorschuifbeveiliging, vloeistofafvoerende platen voor de achterwand, hijsogen voor leeg transport
- met schuifdeur
- 2 niveaus met vloerrooster
- frame gelast
- van staal verzinkt met lak in RAL 5015 hemelsblauw
- thermisch verzinkte voetplaten voorbereid voor vloermontage



## Technische details

|                                  |   |                                  |  |
|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| meubeltype                       | stelling  | legborden / schappen<br>aantal   | 2 stuks  |
| opslagtype gevaarlijke stoffen   | stelling  | legbord-/niveautype              | vloerrooster   |
| stellingtype                     | stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen          | bodemopvangbak aantal            | 4 stuks  |
| stellingveld                     | grondveld   | opvangvolume vloeropvangbak      | 650 l  |
| opslagplaats                     | buiten  | stelling uitrusting              | doorschuifbeveiliging, vloeistofafvoerende platen, hijsogen                            |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | aquatoxische en brandbare stoffen                 | type deur                        | schuifdeur   |
| bouwwijze (toelating)            | constructie van de container ambtelijk toegelaten | afsluitbaar                      | ja   |
| bevestigingstype                 | vloermontage met voetplaten                       | materiaal                        | staal  |
| hoogte                           | 4480 mm   | materiaal verwerking             | gelast   |
| breedte                          | 6240 mm   | oppervlak                        | verzinkt // gelakt   |
| diepte                           | 2930 mm   | kleur                            | blauw // RAL 5015  |
| capaciteit                       | 120 x 200 liter vat                               | oppervlak standaard              | verzinkt // gelakt   |
| capaciteit vaten (max.)          | 120 x 200 liter vat                               | oppervlak traversen              | verzinkt // gelakt   |
| capaciteit vaten op chemiepallet | 96 x 200 liter vat                                | kleur standaard                  | blauw // RAL 5015  |
| capaciteit vaten op europallet   | 72 x 200 liter vat                                | kleur traversen                  | blauw // RAL 5015  |
| opslag                           | staand  | kleur uitvoering                 | blauw // RAL 5015  |
| ventilatie kast                  | natuurlijk  | lossen per kraan/vorkheftruck    | ja<br>no   |
| gebruik                          | eenzijdig   | gebruiksaanwijzing verordening i | bij actieve opslag van ontvlambare stoffen is technisch mechanische ventilatie vereist |
| opslagniveau's                   | 3 stuks   | gewicht                          | 5600 kg  |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 148638 |  | wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet  |
| 510903 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |