

Kappes stelling met zichtbakken - aanbouwveld

RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1000 x 400 mm, 32 bakken van polyethyleen in rood, veldlast 1300 kg / vaklast 125 kg, overzichtelijke onderdelenopslag op 8 niveaus met Stalen bodem en 32 bakken, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met slijtvaste kunststof coating in gentiaanblauw, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

® RasterPlan

KAPPES



Artikelnummer: 210515



Kappes Inhaakstelling RasterPlan®

met zichtbakken

stelling met zichtbakken - aanbouwveld

- aanbouwstelling voor uitbreiding van bijpassende basisstellingen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1000 x 400 mm
- 32 bakken van polyethyleen in rood
- uitrusting 32 x H x B x D 200 x 200 x 350 mm
- veldlast 1300 kg / vaklast 125 kg
- overzichtelijke onderdelenopslag op 8 niveaus met Stalen bodem en 32 bakken
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal



- staanders met slijtvaste kunststof coating in gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk

Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	bakkenstelling	legborden / schappen aantal	8 stuks
stellingsysteem	kliksysteem	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingveld	aanbouwveld	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
materiaal	staal	oppervlak legbord	verzinkt
hoogte	2000 mm	oppervlak standaard	kunststof coating
breedte	1000 mm	kleur standaard	gentiaanblauw
diepte	400 mm	kleur bak	rood
stelling uitrusting	magazijnbakken	kleur uitvoering	gentiaanblauw/verzinkt
bakken aantal	32 stuks	levering	gedemonteerd
materiaal kist	polyethyleen	certificering	GS // RAL-keurmerk
vaklast	125 kg	gewicht	52,44 kg
veldlast	1300 kg		