

ZARGES

Verrijdbare bordestrap

2 treden met profiel (incl. bordes),
60° helling, van aluminium

Artikelnummer: 225103



ZARGES Verrijdbare bordestrap

voor een snelle verandering van werkplek

Verrijdbare bordestrap

- trap eenzijdig
- 2 treden met profiel (incl. bordes)
- breedte trede 800 mm
- hoogte 0,5 m
- 60° helling
- uitlading 0,77 m
- van aluminium
- met 2 wielen
- gewicht 57,9 kg
- conform DIN EN ISO 14122

Technische details

stijgtechniek	bordestrap	uitlading	0,77 m
materiaal	aluminium	hoogte	0,5 m
gebruik	eenzijdig	verrijdbaar	ja
treden aantal	2	ladder uitrusting	2 wielen
type trede/sport	treden met profiel	norm	DIN EN ISO 14122
breedte treden	800 mm	gewicht	57,9 kg
kanteling	60 °		