

fetra diable d'empilage

force 300 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en tube d'acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

Numéro d'article: 242949



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY



diable d'empilage



- convient pour pour charges rondes telles que rouleaux, bidons ou seaux
- force 300 kg
- pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm
- hauteur x largeur x profondeur 1300 x 580 x 623 mm
- pelle vissable et remplaçable
- structure en tube d'acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- avec poignée de sécurité
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- Produit livré démonté

- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	poignée de sécurité	oui
type de diabie de manutention	diabie d'empilage	pneumatique	caoutchouc plein
charge	300 kg	Ø de roue	260 mm
convient pour (produit/matériau)	charges rondes	matériau de jante	plastique
largeur de pelle	320 mm	roulement	roulement à rouleaux
profondeur de pelle	250 mm	hauteur	1300 mm
fonction pelle	vissable/remplaçable	largeur	580 mm
matériau	tube d'acier	profondeur	623 mm
matériau de finition	soudé	garantie	10 années
surface	finition peinture époxy	livraison	démonté
couleur	bleu brillant // RAL5007	Poids	18 kg

Cela s'adapte aussi ...

204036		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 175 x 400 x 300 mm, capacité 15 l, en polypropylène en bleu, Parois plein, fond plein
863721		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 220 x 400 x 300 mm, capacité 20 l, en polypropylène en rouge, Parois plein, fond plein, Couvercle à charnière en 2 parties