

Treston stellingbak ReBOX

hoogte x breedte x diepte 80 x 186 x 500 mm, van industrieel gerecycled polypropyleen, in grijs

VE 20 stuks

Artikelnummer: 272159



TRESTON

stellingbak

- geschikt voor alle metrische stellingssystemen
- hoogte x breedte x diepte 80 x 186 x 500 mm
- van industrieel gerecycled polypropyleen
- in grijs
- groefgeleiding voor de opname van tussenwanden
- Gelijke breedten stapelbaar
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +75 °C
- bestendig tegen olie, de meeste zuren en oplosmiddelen
- inhoud levering: inclusief zelfklevend etiket
- 5 jaar garantie

Technische details

baktype	stellingbak	geschikt voor levensmiddelen	nee
geschikt voor (product/materiaal)	metrische stellingssystemen	indeling	voorbereid
hoogte	80 mm	kleur	grijs
breedte	186 mm	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +75 °C
diepte	500 mm	bestendigheid	tegen olie, de meeste zuren en oplosmiddelen
materiaal	polypropyleen	inhoud levering	inclusief zelfklevend etiket
elektrisch geleidend	nee	garantie	5 jaar
stapelbaar	ja	gewicht	9,8 kg

Dit past ook bij ...

203969		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
215728		gripzak, van LDPE in transparant, dikte 50 µm, lengte x breedte binnen 180 x 80 mm
221120		poetsdoek, 1000 doeken, rollen lengte x diameter 300 m x 250 mm, papierkwaliteit gerecycled vlies, in oudroze
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
223712		balpen, schrijfkleur zwart, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant
242396		poetsdoekrol in dispenser, 200 doekjes, lengte x breedte 300 x 250 mm, rollen lengte x breedte 60 m x 250 mm, voor het verwijderen van alle 300 mm geperforeerd, van gerecyclede cellulose, uitgerust met handgreep, bevestiging aan meegeleverde wandhouder mogelijk
504734		werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen
529928		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 0,85 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium