

Hymer industriële ladder 6024

trap beide zijden, 2 x 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 0,44 m, balklengte 1,02 m, van aluminium

Artikelnummer: 332022



HYMER



10 YEARS WARRANTY



Hymer Industriële trapladder 6024

Uitvoering D, A, CH, FAan beide zijden te bestijgen

industriële ladder

- landen-uitvoering D, A, CH, F
- trap beide zijden
- 2 x 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- standhoogte 0,44 m
- Voor een werkhoogte tot ca. 1,94 m
- reikhoogte 2,44 m
- diepte trede 80 mm
- balklengte 1,02 m
- trede-boomverbinding 8-voudig geniet
- veilig in gebruik door D-boom-concept en spreidbeveiliging voor extra stabiliteit
- antislip laddervoeten aan het balkeinde
- van aluminium





- opgesteld hoogte x breedte 900 x 475 mm
- gewicht 5,7 kg
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	breedte	475 mm
laddertype	industriële ladder	in-/uitklapbaar	ja
land	uitvoering D, A, CH, F	verrijdbaar	nee
materiaal	aluminium	sport-/dwarsverbinding	8-voudig geniet
gebruik	beide zijden	veiligheidsuitrusting ladder	D-boom-concept en spreidbeveiliging voor extra stabiliteit
lengte paal	1,02 m	veiligheidsbeugel	nee
standhoogte	0,44 m	spreidbeveiliging	ja
werkhoogte	1,94 m	ladder uitvoering	tweedelig
	2,44 m	opbergbak	nee
treden aantal	2 x 4	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	onderbouw	antislip laddervoeten
diepte trede	80 mm	garantie	10 jaar
hoogte	900 mm	gewicht	5,7 kg

Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afvallon, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit

526758		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE