

## cuves rectangulaires

hauteur x largeur x profondeur 715 x 505 x 505 mm, capacité 125 l, en polyéthylène en blanc nature, parois pleines, fond plein

Numéro d'article: 450878



## Cuve rectangulaire

### Utilisation polyvalente

cuves rectangulaires


- hauteur x largeur x profondeur 715 x 505 x 505 mm
- capacité 125 l
- en polyéthylène en blanc nature
- parois pleines
- fond plein

## Détails techniques






type de récipient	cuves rectangulaires	soubassement	plein
norme européenne	non	gerbable	oui
capacité	125 l	pliable	non
hauteur	715 mm	possibilité de passage au-dessous	non
largeur	505 mm	convient pour aliments	oui
profondeur	505 mm	considération comme matière dang	non

matériau	polyéthylène	couvercle	en accessoires (non compris)
recyclable	oui	couleur	blanc nature
structure de cloison	fermé	Poids	6,5 kg

## Accessoires

451189		couvercle coiffant, en polyéthylène, pour cuves rectangulaires avec capacité 125 l, largeur x profondeur 505 x 505 mm, en blanc nature
--------	---	--

## Cela s'adapte aussi ...

114305		poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir
202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, finition de la structure 4 pieds, soubassement 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium