

BS-ROLLEN roulette fixe

force 280 kg, diamètre x largeur 100 x 40 mm, moyeu longueur x Ø 40 x 15 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, jante en aluminium, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 85 mm



BS ROLLEN®

Numéro d'article: 503636

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette fixe

roulette fixe


- force 280 kg
- diamètre x largeur 100 x 40 mm
- moyeu longueur x Ø 40 x 15 mm
- avec bandage polyuréthane
- silencieuses
- moyeu avec roulement à billes
- espacement des trous des vis 80x60 mm, Ø trou des vis 8 mm
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 85 mm

Détails techniques




manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	137 mm
modèle	roulette fixe	longueur de moyeu	40 mm
charge	280 kg	trou de moyeu	15 mm
pneumatique	polyuréthane	largeur de roue	40 mm

Ø de roue	100 mm	propriété surface de roulement	silencieuses
matériau de jante	aluminium	longueur de plaque	105 mm
roulement	roulement à billes	largeur de plaque	85 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	distance trou de vis	80x60 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	8 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
matériau de boîtier	acier	Poids	0,88 kg
frein	sans		

Accessoires

503640		roue, force 280 kg, diamètre x largeur 100 x 40 mm, moyeu longueur x Ø 40 x 15 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, jante en aluminium
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés