

slinger

trekbelasting 1500 kg, bouwhoogte 725 mm, veiligheidsratelslinger, met rechte tandwielen, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 530717



Domme kracht

met veiligheidsratelslinger

slinger






- trekbelasting 1500 kg
- 14 mm heffing per slingeromdraaiing
- slingerkracht 19 daN
- bouwhoogte 725 mm
- hefbeweging 360 mm
- veiligheidsratelslinger
- met rechte tandwielen
- klauw vast
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- gewicht 15 kg

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	type drijfwerk	rechte tandwielen
hijswerktuigtype	lier	hefbeweging	360 mm
type wind	slinger	klauw	vast
trekbelasting	1500 kg	materiaal	staal
bouwhoogte	725 mm	oppervlak	m. poedercoating
heffing per	14 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010

slingeromdraaiing		
slingerkracht	19 daN	gewicht 15 kg
type slinger	veiligheidsratelslinger	

Dit past ook bij ...

221159		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm