

VARIOfit **etagewagen**

draagvermogen 250 kg, met 5 etage(s), platform van staal, met hoekframe, platform kantelbaar, met leer, Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden



Artikelnummer: 531463

VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Etagewagen

voor euronorm-bakken







etagewagen

- draagvermogen 250 kg
- met 5 etage(s)
- platform van staal, met hoekframe
- platform kantelbaar
- met leer
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- hoogte x lengte x breedte 1700 x 665 x 1350 mm
- 4 zwenkwielen
- met TPE-banden
- wielnaaf met precisiegroefkogellager
- 2 zwenkwielen met rem
- wielstand rechthoekig
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiellager	precisiegroefkogellager
type wagen	etagewagen	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
draagvermogen	250 kg	draadvangkappen	ja
euronorm	ja	elektrisch geleidend	nee
etages aantal	5 stuks	materiaal	staal
etage-inrichting	kantelbaar	materiaal verwerking	gelast
hoogte	1700 mm	wagen uitrusting	leer
lengte	665 mm	in-/uitklapbaar	nee
breedte	1350 mm	wielstand	rechthoekig
etagetype	open	oppervlak	m. poedercoating
materiaal platform	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
platform uitrusting	hoekframe	garantie	12 jaar
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen	gewicht	71 kg
banden	TPE		

Dit past ook bij ...

208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505112		halmarkeerverf, standaardkleur, in RAL1003 signaalgeel, inhoud 5 l
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
528958		orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 554 mm, plank(en) van kunststof in grijs