


# Hebel-Schneidemaschine 599



- Hochwertige Schneidemaschine für den gewerblichen Einsatz
- Stabiler Metalltisch mit rutschfesten Gummifüßen
- Nützliche Formatlinien auf dem Tisch
- Robuster Handgriff mit ausgeprägter Schutznase
- Geschraubtes, geschliffenes Obermesser
- Geschraubtes, geschliffenes Untermesser
- Hochwertige, nachschleifbare Stahlmesser aus Solingen
- Stabiler Messerrücken aus Vollstahl
- Zuverlässige Sicherheitsautomatik
- Arretierbare Bügelpressung
- Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala
- Verstellbarer Metall-Rückanschlag mit Schraubbefestigung
- Herausdrehbarer Vorderanschlag bis 210 mm
- Abschließbar
- DAHLE 599 mit Werkstoffmesser
- Praktisches Untergestell mit Ablageboden optional erhältlich (619)


Artikelnummer: 00599-21442

EAN: 4007885005997

Produktname	Schnittlänge mm	DIN	Schnitthöhe mm	Tischgröße Außenmaße mm	Gewicht netto kg	Ausstattungsmerkmale
599	700	A2	3,5	750 x 550	23,3	Werkstoffmesser



Gewerblicher Einsatz:  
Kontinuierlich zu Höchstleistungen bereit.



Schnitthöhe 3,5 mm



Tischgröße Außenmaß 750 x 550 mm



GS DGUV geprüft



Ausgereifte Sicherheitsautomatik gibt zuverlässigen Schutz und freie Sicht auf die Schnittkante



Mit Werkstoffmesser geeignet zum Schneiden von unterschiedlichsten Materialien



Abschließbar gegen unbefugte Benutzung



Erweiterte Garantie von 5 Jahren (ausgenommen Verschleißteile)



German Engineering by Dahle



Verstellbarer Metall-Rückanschlag mit Schraubbefestigung zur schnellen Formatfindung - auf beiden Winkelanlagen einsetzbar