




LED-Tischleuchte MAULatlantic



- **Leuchtenkopf und Kühlkörper speziell an LED-Funktion angepasst**
- **Intertek GS-Zeichen: Geprüfte Sicherheit**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Zurückhaltend: Länglicher Leuchtenkopf und filigraner Parallelogramm-Arm fügen sich dezent in die Umgebung ein**
- **Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Leuchtenkopf mit Reflektor für optimale Lichtausnutzung
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 2.140 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 6 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 10.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 860 Lumen
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall
 Maße: Kopf: 33 x 7 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Metall-Klemmfuß mit schreibtischschonender Unterlage (Klemmweite bis 5,5 cm). Arm: Länge unten 33 cm, Länge oben 34 cm. Höhe: 38 cm. Arm: Drehbar, Neigbar
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8203502	weiß	4002390055291	94052140	Klemmfuß	1,80 m	II Eurostecker	45 x 20 x 6 cm	0,963 kg	1 St
8203590	schwarz	4002390055314	94052140	Klemmfuß	1,80 m	II Eurostecker	45 x 20 x 6 cm	0,963 kg	1 St
8203595	silber	4002390057189	94052140	Klemmfuß	1,80 m	II Eurostecker	45 x 20 x 6 cm	0,963 kg	1 St