

ZARGES

Fahrbare Podesttreppe

Podest Höhe 1,75 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 600 mm, 7 geriefte Stufen (inkl. Podest), 60° Neigung, Aus Aluminium, Handlauf beidseitig, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rollen mit Feststellern

Artikelnummer: 215132



ZARGES Podesttreppe

Fahrbare Podesttreppe




- Podest Höhe 1,75 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 600 mm
- Aufstieg einseitig
- 7 geriefte Stufen (inkl. Podest)
- Stufen Breite x Tiefe 600 x 175 mm
- 60° Neigung
- Ausladung 1,53 m
- Aus Aluminium
- Sichere Anwendung durch 3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste
- Handlauf beidseitig
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rollen mit Feststellern
- belastbar bis 300 kg, Stufen bis 150 kg belastbar
- Gewicht 88,83 kg

- gemäß EN ISO 14122
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Podesttreppe	belastbar bis	300 kg
Material	Aluminium	Stufen belastbar bis	150 kg
Nutzung	einseitig	klappbar	nein
Höhe Podest	1,75 m	fahrbar	ja
Breite Podest	600 mm	Sicherheitsausstattung Leiter	3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste
Tiefe Podest	600 mm	Sicherheitsbügel	ja
Stufen Anzahl	7	Handlauf	beidseitig
Stufen-/Sprossentyp	geriefte Stufen	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Breite Stufen	600 mm	Rad Ausstattung	Rollen mit Feststellern
Tiefe Stufen	175 mm	Norm	EN ISO 14122
Neigung	60 °	Garantie	10 Jahre
Ausladung	1,53 m	Gewicht	88,83 kg

Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
505371		Gurtwarständer, mit 1 Gurt(en), Gurtlänge 3 m, Breite 50 mm, Pfosten Durchmesser 60 mm, Gurt in rot/weiß, Pfosten aus Aluminium in rot
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb