

## Bauer Gefahrstoff-Depot

Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe, Höhe x Breite x Tiefe 2470 x 1535 x 1590 mm, für 1 x IBC, Ausgestattet mit Bodenwanne mit Gitterrost

Artikelnummer: 254720



### Gefahrstoff-Depot

- Lagerung passiv
- Zur Lagerung unter Dach, im Freien
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Höhe x Breite x Tiefe 2470 x 1535 x 1590 mm
- für 1 x IBC
- Auffangvolumen Bodenwanne 1060 l
- Mit Flügeltür
- Konstruktion aus profiliertem Stahlblech
- Ausgestattet mit Bodenwanne mit Gitterrost
- Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- natürliche Belüftung über Lüftungsschlitze
- abschließbar
- mit geschlossenem Dach
- Bauweise des Containers behördlich zugelassen



## Technische Details

Unterfahrhöhe	100 mm	Dach	geschlossen
unterfahrbar	ja	Türtyp	Flügeltür
Containertyp	Gefahrstoff-Depot	abschließbar	ja
Lagerort	unter Dach, im Freien	Unterbau	Einfahrtaschen
Höhe	2470 mm	Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe
Breite	1535 mm	Material	Stahl
Tiefe	1590 mm	Oberfläche	verzinkt
Container Ausstattung	Bodenwanne, Gitterrost	Material Auffangwanne	Stahl
Kapazität	1 x IBC	Oberfläche Auffangwanne	verzinkt
Auffangvolumen Bodenwanne	1060 l	Material Gitterrost	Stahl
Bauweise (Zulassung)	Bauweise des Containers behördlich zugelassen	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Lagerart	passiv	Farbe Ausführung	verzinkt
Belüftung	Lüftungsschlitze	Gewicht	375 kg
Isolierung	nein		