

## Cemo GFK-Großbehälter

konische Form, Höhe x Länge x Breite  
585 x 873 x 572 mm, Inhalt 200 l, Aus  
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)  
in grün, Standfläche

Artikelnummer: 703725



## Cemo GFK Großbehälter

### GFK-Großbehälter

- konische Form
- Höhe x Länge x Breite 585 x 873 x 572 mm
- Bodenlänge x Bodenbreite innen 720 x 419 mm
- Inhalt 200 l
- Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) in grün
- Wände geschlossen und mit glatten, nahtlosen Flächen
- Standfläche
- Umlaufender Griffband
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Geeignet für aggressive Medien

### Technische Details




Behältertyp	Großbehälter	Wand Ausführung	glatt, nahtlos
Euronorm	nein	Bodenkonstruktion	geschlossen
Form	konisch	stapelbar	nein
Inhalt	200 l	faltbar	nein

Höhe	585 mm	nestbar	ja
Länge	873 mm	unterfahrbar	nein
Innenlänge	792 mm	Unterbau	Standfläche
Breite	572 mm	Einfahrbreite	655 mm
Innenbreite	491 mm	Griff	Umlaufender Griffband
Bodenlänge	728 mm	Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
Bodenlänge innen	720 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Bodenbreite	427 mm	Gefahrstoffeignung	aggressive Medien
Bodenbreite innen	419 mm	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)	Farbe	grün
Wandkonstruktion	geschlossen	Gewicht	8 kg

## Zubehör

100593		Fahrgestell, Für 200 l GFK-Großbehälter, Ladefläche Länge x Breite 728 x 427 mm, Höhe mit Behälter 760 mm, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern
100600		Fußgestell, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Für Großbehälter mit 200 l Inhalt, Höhe 140 mm
704149		Flachdeckel, Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Für Großbehälter mit 200 l Inhalt, in grau

## Dazu passt auch ...

240194		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium