


Technisch specificatieblad

45° bocht Magic 60

Art.-Nr. 6041048



Bocht 45° met Magic-snelverbinding. Voor alle types kabelgoten met een zijhoogte van 60 mm.




St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	6041048
Type	RBM 45 640 FS
Dimensie	60x400
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop eenheid	1,00 Stuk
Gewicht	174,80 kg/100 st.

Technische gegevens



Breedte	400,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmeting B	400,00 mm
Afbuiging (hoek)	45°
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Plaatdikte	1,25 mm
Afmetingen	60x400 mm
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Montagegat in bodem	<input type="checkbox"/>
NATO Gatpatroon	<input type="checkbox"/>
Richtingsverandering	horizontaal
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Zijperforatie	<input type="checkbox"/>
Verspanuitvoering	<input type="checkbox"/>