

Inbouwdozen Traditioneel

**UD50 Duo-doos Ø 16 mm**

- Bevestigingsschroefjes: M3 x 18 mm.
- Afneembare buiktuit.
- Verstelbare bevestigingsschroefjes voor richtingcorrectie schakelmateriaal.
- Mogelijkheid voor bevestiging van buisinvoer aan achterzijde.
- Maatvoering is conform 2 gekoppelde U50 inbouwdozen.
- Koppelbaar met U40 en U50 middels meegeleverd adapter-koppelstuk.
- Halogeenvrij.

Artikelnr.:	AT1144
EAN:	8712259161006
Verpakkingshoeveelheid	50 st.
Buis diameter	16 mm
Ø Gatzaag	2 x 82 mm
Binnenmaat	50 mm
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Breedte	70 mm
Lengte	144 mm
Diameter	80 mm
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Grijs
Uitvoering	Dubbel
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Functiebehoud	Geen
Uitvoering deksel	Bouwbeschermingsdeksel
Inwendige diepte	50 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Uitgerust met	-
Vorm	Rond
Buisvergrendeling	Ja
Bouwworm	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Aantal invoeren	1
Winddicht	Nee
Voor buisdiameter	16 mm
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Achterinvoer	Nee
Transparant deksel	Ja
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Ja
Voor aantal inbouwsokkels	2
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja

Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Aantal meegeleverde tuiten	
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Tunnelspruit
Met nagelstrip	Nee
Speciale toepassing	-
Verzending	50

Het complete programma inbouwdozen biedt u in elke situatie de beste en snelste installatieoplossing. De traditionele dozen zijn geschikt voor montage in materialen zoals kalkzandsteen, massief gips en gasbeton. Voor elke uitdaging is er wel een probleemoplossende inbouwdoos van Attema te vinden. Een uitgekiend assortiment onderdelen completeert het assortiment.