

Sense Wit 320 1870lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212281
 EAN: 7021982122811

**Elektrisch**

System wattage: 17W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 44, B16: 71, C10: 44, C16: 71

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 1870lm
 Werkzaamheid: 110 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L80/B20>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Plastic Opal
 UGR: UGR<25
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 25
 Diameter (mm) D: 320
 Cut-out (mm): 285
 Inbouwdiepte plafond (mm): 25
 Gewicht (kg) bruto/netto: 1.655 / 1.431

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 325 x 325 x 65



7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 8 1 1