

**Artikelnummer:** 133028

**Kurzbeschreibung:** Opvangbak, voor 2 vaten van 200 l elk, met gegalvaniseerd rooster, L 1200 x B 800 x H 360 mm, toegankelijk voor rolstoelgebruikers, staal, vuurrood RAL 3000



**Langbeschreibung:** Opvangbak, voor 2 vaten van 200 l elk, met gegalvaniseerd rooster, L 1200 x B 800 x H 360 mm, toegankelijk voor rolstoelgebruikers, staal, diverse kleuren: Deze opvangbak, die eronder kan worden gereden, wordt gekenmerkt door een hoge capaciteit van 215 l, waardoor het precies de juiste keuze is voor de opslag van maximaal 2 vaten met een volume van 200 l elk. Het kan ook worden uitgerust met 60 liter vaten en kleine containers. De kuip is een constructie van robuust, 3 mm dik plaatstaal. Het is voorzien van een gegalvaniseerd rooster met een draagvermogen van 1000 kg/m<sup>2</sup>. Het voldoet aan de Conformiteitsverklaring (DOC) volgens StawaR en is goedgekeurd voor de opslag van brandbare vloeistoffen van GHS-categorieën 1-3 en vloeistoffen die gevaarlijk zijn voor water van GHS-categorieën 1-4. Met een garantie van 3 jaar is deze opvangbak verkrijgbaar in verschillende RAL-kleuren. Er is ook een thermisch verzinkte versie volgens EN ISO 1461 beschikbaar. De buitenafmetingen zijn L 1200 x B 800 x H 360 mm elk.

- Hoogwaardige opvangbak met een totale capaciteit van 215 l
- Geschikt voor de opslag van 2 vaten met een volume van 200 l
- Kan ook gecombineerd worden met 60 liter vaten en kleine containers
- Verklaring van overeenstemming (a'œHP) volgens StawaR
- Goedgekeurd voor ontvlambare vloeistoffen van GHS-categorieën 1-3 en voor vloeistoffen die gevaarlijk zijn voor water van GHS-categorieën 1-4
- Kan ondergronds worden gereden (ondervrijstelling van 100 mm)
- Gegalvaniseerd rooster met een draagvermogen van 1000 kg/m<sup>2</sup>
- Verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren, ook in thermisch verzinkte uitvoering volgens EN ISO 1461
- Materiaal: 3 mm dik plaatstaal
- Uitwendige afmetingen: elk L 1200 x B 800 x H 360 mm
- Gewicht: 70 kg per stuk (voor exemplaren in RAL-kleuren) of 75 kg per stuk (voor de thermisch verzinkte versie)
- Garantie: 3 jaar

