

LED-Leuchte für den Schaltschrank

Typ 7L.43.0.xxx.1x00

- Lichtstrom 600 Lumen

Typ 7L.46.0.xxx.1x00

- Lichtstrom 1200 Lumen

- Befestigung direkt über Magnete oder durch anschraubbare Metallclips
- Niedriger Energieverbrauch
- Abstrahlwinkel 120°
- Farbtemperatur 5000 K
- Mit Push-In Klemmen für Einzelanschluss
- Mit Steckbuchsen für den Einzelanschluss oder Mehrfachverdrahtung (bis zu 7 Leuchten)
- Design by Minelli - Fossati

7L.43.0.xxx.1x00



- 600 Lumen, 6 W
- Mit EIN-/AUS-Taster

7L.46.0.xxx.1x00



- 1200 Lumen, 9 W
- Mit EIN-/AUS-Taster

Abmessungen siehe Seite 11

Leuchtdaten			
Leuchtmittel		LED, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 5000 K	
Lichtstrom	lm	600	1200
Lebensdauer	h	60000	
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	V AC (50/60 Hz)/DC	12...48 - 110...240	
Arbeitsbereich	V AC/DC	9.6...52.8 - 88...264	
Nennstrom bei 230 V AC	mA	39	54
Nennstrom bei 24 V DC	mA	200	300
Nennleistung der Lampe bei 230 V AC	W	6	9
Nennleistung der Lampe bei 24 V DC	W	6	9
Allgemeine Daten			
Anschlussleitung zur Lampe		Mantelleitung 2 x 1.5 mm ² , flexibel mit Push-In oder Steckbuchse	
Verbindungsleitung von Lampe zu Lampe		Mantelleitung 2 x 1.5 mm ² , flexibel mit Steckbuchse und Stecker	
Elektrischer Anschluss		2-polige Steckbuchse	
Befestigungsart		Magnet - oder anschraubbare Metallclips	
Gehäuse		Kunststoff, transparent	
Umgebungstemperatur	°C	-30...+55	
Schutzklasse		II	
Schutzart		IP 20	
Zulassungen (Details auf Anfrage)			