



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CV
Produkt- oder Komponententyp	Lüfter
Art des Filters	Insektenschutz
Durchflussmenge	Free flow rate without filter or grille: 170 m ³ /h Overall flow rate: 54 m ³ /h at 50 Hz
Eingangsspannung	230 V 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Höhe	Ausserhalb: 120 mm
Breite	Ausserhalb: 120 mm
Tiefe	Ausserhalb: 38 mm
Abmessungen des Ausschnitts	96 x 96 mm
Material	Ausgangsfilter: Stahl Filter: Edelstahl 304L
Farbe	Ausgangsfilter: grau (RAL 7035)
Schutzart (IP)	IP33
Geräteaufbau	1 axial motor 1 Kabel 2 anti-insect filter 2 metal louvre

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,0 cm
VPE 1 Breite	15,0 cm
VPE 1 Länge	17,0 cm
VPE 1 Gewicht	967,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	20,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	10,93 kg
VPE 3 Art	PAM
VPE 3 Menge	300
VPE 3 Höhe	80,0 cm
VPE 3 Breite	100,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	350,9 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------