
2-Kanal-Reparaturstation RMSE-2QF

Die RMSE ist eine Station für die Reparatur von SMD- und THT-Baugruppen.

Sie arbeitet mit dem auf Schutzvorrichtungen, Abziehen und Heißluft beruhenden exklusivem JBC-System, das die Hitze auf dem entlötenden Bauteil bündelt und gleichzeitig die übrigen Schaltkreise schützt.

Dank der übersichtlichen Anzeige ist die Station leicht zu bedienen. Alle Funktionen sind mit einem Zugangs-PIN verknüpft, wodurch die Station optimal auf die besonderen Funktionen jedes einzelnen Anwenders abgestimmt werden kann.

Neben den Standardkonfigurationen können alle JBC-Werkzeuge an das Löt- und Entlötmodul angeschlossen werden. Der Positionierstift arbeitet mit Vakuum und hilft beim Aufbringen von Komponenten.

Es befinden sich keine Lötspitzen im Lieferumfang. Sie können aus einer Vielzahl verschiedener Spitzen in unserem Shop wählen.

Merkmale:

- Kombination aus Kontaktlöten/Entlöten sowie Heißluftreworksystem
- modulare 2-Kanal-Steuereinheit
- kapazitives Multifunktionsdisplay
- intuitives Menü, einfache Bedienung
- einfache Softwareaktualisierung möglich
- Kommunikationsmöglichkeit mit PC über USB-Schnittstelle
- alle Lötwerkzeuge mit passenden Ablagen zu betreiben, Ausnahme Nano- und HD-Werkzeuge
- elektrische Vakuumpumpe zum Betrieb von DR und/oder DS EntlötKolben
- Heißluftpumpe mit elektronischer Steuerung der Temperatur und des Luftdurchsatzes
- Saugpumpe für die einfache Fixierung der ICs
- Lötprofile und Arbeitsdauer programmierbar
- Betrieb von Heißlufthandstücken TE/JT möglich
- stapelbare Gehäuse
- Fußschalter P-005 und Stativ RWB/S/T-A optional anschließbar
- keine Druckluft notwendig
- System kann auch autark betrieben werden

Lieferumfang:

- 1 Stück Steuereinheit JTSE
- 1 Stück Steuereinheit DDE
- 1 Stück elektrische Vakuumpumpe MSE
- 1 Set Zubehör
- 1 Stück Ablageständer JT-SF
- 1 Stück Ablageständer AD-SF
- 1 Stück Ablageständer DR-SF
- 1 Stück Reinigungsmodul CL8499
- 1 Stück Heißluftkolben JTT
- 1 Stück Handstück T245-A ohne Lötspitze
- 1 Stück EntlötKolben DR560
- 1 Stück Reinigungsschwamm S0354
- 1 Stück Reinigungsbürste CL6210
- 1 Set Zubehör DR560
- 1 Stück T260 Pick and Place
- 1 Stück Abziehständer mit Abziehen und Schutzbechern
- 1 Set Nadeln, gebogen
- 1 Set Nadeln, gerade
- 1 Stück Thermoelement Typ K
- 1 Set Saugnäpfe

- 1 Stück Reinigungsstab
- 1 Stück Verbindungskabel
- 2 Stück Kabelhalter
- 1 Stück Ersatzfilter
- 1 Set Baumwollfilter
- 1 Set Filter Box
- 1 Stück Visifiltergehäuse
- 2 Stück Netzstecker
- 1 Stück Bedienungsanleitung

Technische Daten:

- Leistung 2 x 150 (DDE), 700 (JTSE) W
- Temperaturbereich. 90-450 (DDE), 150-450 (JTSE) °C
- Abmessung. 480 x 375 x 390 mm
- Kanäle 2
- Spannung 230 V
- Vakuum. 30 (JTSE), 75 (MSE) %
- Fördermenge max.. 10-50 (JTSE), 9 (MSE) SLPM
- Potentialausgleichsbuchse. ja
- USB-Schnittstelle. ja



Art.-Nr.	Hersteller-Nr.	Gewicht g
810387	RMSE-2QF	16.280

Hersteller: JBC