

Festo AG & Co. KG

8025709

Drossel

VFFG-T-M5-5

Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

## Festo Datenblatt

<b>Merkmal</b>	<b>Eigenschaft</b>
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Befestigungsart	mit Gewinde
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	9,6 l/min
Betriebsdruck	-0,9 - 10 bar
Umgebungstemperatur	-5 - 60 °C
Nennweite	0,5 mm
b-Wert	0,5
C-Wert	0,04 l/sbar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Lagertemperatur	-20 - 60 °C
Produktgewicht	0,5 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Hohlschraube	PA

© 2018 Festo AG & Co. KG