

DATENBLATT

PLANETEN-GETRIEBE G5

Best.-Nr. G5

Planeten-Getriebe G5 für den Antrieb von 1:87 Fahrzeugen wie z.B. Sprinter

Für kleinere Fahrzeuge sind gelegentlich selbst unsere G90 Antriebe noch zu groß. Daher haben wir unser Angebot um den G5 erweitert. Er läuft mit einer Betriebsspannung von 3 V und eignet sich somit optimal für unsere Fahrregler und auch das Faller Car System.

Dank seiner Breite von nur 6 mm passt er in den meisten Fällen problemlos zwischen die Längsträger des Fahrzeugrahmens. Vervollständigt wird dieser universelle Antrieb dann mit einer Schnecke-Zahnradkombination. So kann je nach Wunsch ein schneller Sprinter oder ein langsamer Unimog realisiert werden.



Größe: 23 x 6 mm (L x D)

Technische Daten	G5
Spannungsbereich in V	0,15 - 3
Drehzahl in U/min	250 - 4800
Durchmesser in mm	6
Länge in mm	23
Achsdurchmesser in mm	1,5

G5

Spannung in V	U/Min
0,15	250
0,35	360
0,5	620
1	1500
1,5	2350
2	3010
3	4800

