



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3210-5FE13-5UF0

Kunden-Auftrags-Nr. :

Siemens-Auftrags-Nr. :

Angebots-Nr. :

Bemerkung :

Item-Nr. :

Komm.-Nr. :

Projekt :

### Bemessungsdaten

#### Eingang

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V +10 % -15 %
Netzfrequenz	45 ... 66 Hz

#### Ausgang

Bemessungsleistung	3,50 kW
Bemessungsstrom (IN)	11,00 A
Ausgangsstrom, max.	33,00 A

### Ein- / Ausgänge

#### Digitaleingänge-Standard

Anzahl	4
--------	---

#### Digitalausgänge

Anzahl	2
--------	---

### Mechanische Daten

Schutzart	IP20 / UL open type
Baugröße	FSC
Nettogewicht	5,65 kg
Breite	140,0 mm
Höhe	260,0 mm
Tiefe	240,0 mm

### Umgebungsbedingungen

Kühlung	Lüfter
Aufstellhöhe	1000 m
Umgebungstemperatur	
Betrieb	0 ... 45 °C
Lagerung	-40 ... 70 °C

#### Relative Luftfeuchte

Betrieb, max.	90 %
---------------	------

### Normen

Normen-Konformität	CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)
--------------------	----------------------------------