

## VARIOfit Etagenwagen

Traglast 200 kg, mit 3 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 600 x 400  
mm, Plattform aus Stahl mit  
Abrutschwinkel (Überstehend),  
Plattform gerade, Maßlich auf  
Euronorm-Behälter abgestimmt,  
Gestell mit schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL5010  
Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 203164



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Beistellwagen

### für Euronorm-Behälter

Etagenwagen

- Traglast 200 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
- Plattform aus Stahl mit Abrutschwinkel (überstehend)
- Plattform gerade
- Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Höhe x Länge x Breite 1185 x 455 x 815 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm



- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Lenkrollen mit EasySTOP
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	TPE
Wagentyp	Etagenwagen	Durchmesser Rad	125 mm
Traglast	200 kg	Radlager	Kugellager
Euronorm	ja	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Ladeflächenlänge	600 mm	elektrisch leitend	nein
Ladeflächenbreite	400 mm	Material	Stahl
Etagen Anzahl	3 Stück	Material Verarbeitung	verschweißt
Etagenausrichtung	gerade	Aufbauten	keine
Böden / Ebenen Ausstattung	Abrutschwinkel überstehend	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Höhe	1185 mm	Schiebebügel	1 Stück
Länge	455 mm	klappbar	nein
Breite	815 mm	Radanordnung	rechteckig
Etagentyp	offen	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Plattform	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Plattform Ausstattung	Winkelrahmen	Garantie	12 Jahre
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Gewicht	23 kg

## Dazu passt auch ...

208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505112		Hallenmarkeifarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm

510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
528958		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 554 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau