

Aufbewahrungsturm

Höhe x Breite x Tiefe 434 x 416 x 256 mm, Korpus mit mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7000 fehgrau, Passend für 3 Koffer, Koffer aus Stahl, Koffer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau



Artikelnummer: 531003

Aufbewahrungsturm für Sortimentskoffer

ohne Sortimentskoffer

Aufbewahrungsturm



- Höhe x Breite x Tiefe 434 x 416 x 256 mm
- Aus Stahl
- Korpus mit mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7000 fehgrau
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen
- Verschießbar mit Sicherheitsschloss
- Passend für 3 Koffer
- Koffer aus Stahl
- Koffer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Lieferumfang: ohne Koffer

Technische Details





Behältertyp	Sortimentskoffer	Material Gehäuse	Stahl
Euronorm	nein	Schließsystem	Sicherheitsschloss
Höhe	434 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Breite	416 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Tiefe	256 mm	Farbe Gehäuse	fehgrau // RAL7000

inkl. Sortimentskoffer	nein	Farbe Koffer	brillantblau // RAL5007
passend für Koffertyp	1xC und 2xG	Farbe	fehgrau // RAL7000
Auszugsführung Schublade	kugelgelagerte Teleskopschienen	Lieferumfang	ohne Koffer
Material	Stahl	Gewicht	9,1 kg
Material Koffer	Stahl		

Zubehör

530882		Sortimentskoffer Typ C, Höhe x Breite x Tiefe 66 x 340 x 240 mm, 8 Kästen, Koffer aus Stahl / Kästen aus Polystyrol, Koffer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Kästen in farbig
530887		Sortimentskoffer Typ G, Höhe x Breite x Tiefe 133 x 340 x 240 mm, 22 Kästen, Koffer aus Stahl / Kästen aus Polystyrol, Koffer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Kästen in farbig

Dazu passt auch ...

105205		Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus Buche in natur, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 440 x 380 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst
202949		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 605 x 410 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
520205		Werkzeugtrolley, Höhe x Breite x Tiefe 880 x 540 x 320 mm, 2 Schubladen, Materialbox, Werkzeugbox, Aus Edelstahl/Kunststoff in silber
530120		Werkstattschrank, Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1000 x 500 mm, 2 Ebene(n) mit Wannenboden, 2 Schublade(n), verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau