


## Bodenbelag / Bodenmatte aus Synthetikgummi

mit hochleitfähiger, strukturierter und rutschhemmender Rückenbeschichtung

**TYPE: 1S1130**



### Elektrische Eigenschaften (typische Werte)

Systemwiderstand ( $R_{Sys}$ )	IEC61340-4-5	$< 3.5 \times 10^7 \Omega$
Erdableitwiderstand ( $R_A$ )	IEC61340-5-1	$< 1 \times 10^9 \Omega$
Oberflächenwiderstand ( $R_O$ )	IEC61340-5-1	$< 1 \times 10^9 \Omega$
Begehtest (Personenaufladung)	IEC61340-4-5	$< 10V$

### Mechanische Eigenschaften (typische Werte)

Gesamtdicke		3mm
Abrieb	DIN 53 516	130 mm <sup>3</sup>
Härte	DIN 53 505	Shore A 80
Entzündlichkeit	DIN 51960	schwer entflammbar

**Struktur:** 2-schichtiger, Synthetikgummi - Belag mit schwarzer Rückenbeschichtung und leicht farbig gesprengelter Oberfläche.

**Umweltverträglichkeit:** Umweltverträglich in jeder Hinsicht. Enthält keine Weichmacher, Formaldehyd, Asbest oder Cadmium (halogenfrei). Entwickelt im Brandfall keine giftigen oder ätzenden Dämpfe oder Gase.

**Entsorgung:** recycelbar. Als Hausmüll, auf Deponien oder thermische Verwertung problemlos

Die angegebenen technischen Daten wurden uns vom Hersteller als Richtwerte angegeben. Sie entbinden den Anwender dieser Produkte nicht davon, die Eignung dieses Materials auf seinen Bestimmungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.