

Benennung/Description

LED-Blinklichtelement
LED Blinking light element

Artikel-Nummer
 Material number
848 #10 XX

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.


Bestell-Nr. / order no.

848 #10 75	24 V AC/DC	max. 500 mA	ca. 45 g
848 #10 67	115 V DC		- ca. 45 g
848 #10 68	230 V DC		- ca. 45 g



1 = RD 2 = GN 3 = YE 4 = CL 5 = BU

Andere Spannungen auf Anfrage / other voltages available on request



Elektrische Daten		Electrical specifications	
Blinkfrequenz	ca. 1 Hz	Blinking frequency	ca. 1 Hz
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Einschaltstrom	Siehe Liste	Starting current	See list
Lebensdauer	max. 100.000 h	Life duration	max. 100.000 h
Spannungsbereich	24 V ± 10% 115 V ± 10% 230 V ± 10%	Voltage range	24 V ± 10% 115 V ± 10% 230 V ± 10%
Stromaufnahme	max. 25 mA	Current consumption	max. 25 mA
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Schutzart	IP54 in montiertem Zustand	Protection rating	IP54 when mounted
Temperatur	-20°C ... +50 °C	Temperature	-20°C ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3, U _i = 250V; U _{imp} = 2.500V, Überspannungskategorie II	Environmental conditions	Pollution degree 3, U _i = 250V; U _{imp} = 2.500V, Overvoltage category II
Werkstoff Kalotte	PC	Material dome	PC
Sonstige Daten		Other specifications	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U _{nenn} und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U _{nom} and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

