


MNX PC 125/60 HT



Beispiel

Bestellzeichen: PC 125/60 HT
Artikelnummer: 6011907
Beschreibung: Gehäuse PC • rauchgrau
transparenter Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074022349
E-Nummer:
Finland: 3420441
Dänemark: 8212022399
Italien: 7352055
Schweden: 2535630
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		130	130	60	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		5.1	5.1	2.4	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					
Material:		Polycarbonat			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Unterteilfarbe:		RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Deckelfarbe:		Rauchgrau			UV Resistenz: UL 508
		Polyamid			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Deckelschraubenmaterial:					Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenfarbe:		Schwarz			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
Dichtungsmaterial:		TPE			
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			Zertifikate:
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			Germanischer Lloyd (GL)
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			Underwriters Laboratories
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			Det Norske Veritas
Zubehör:					
MIV 125		Montageplatte			Fimko
MIN 10		Tragschiene TS 15			Europe EN 62208: 2003
MIV 10		Tragschiene TS 35			UL Canada
FP A 125/130		Frontplatte			Gost R
HFP 130		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)			
FP 22046		Wandbefestigungslaschen			

