


Technische Daten

UCSP204

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen



Technische Eigenschaften

| | |
|-----------|---------|
| A | 21 mm |
| B | 31 mm |
| A5 | 18,3 mm |
| d | 20 mm |
| G | R1/8" |
| H | 78 mm |
| H2 | 41 mm |
| H | 78 mm |
| L | 264 mm |
| L1 | 225 mm |
| s1 | 15,5 mm |
| S | 12,7 mm |
| SW | 3 mm |

Produktleistung

| | |
|---------------|---------|
| C | 12,8 kN |
| C0 | 6,65 kN |
| T min. | -20 °C |
| T max. | 100 °C |