

T-Stücke mit Innengewinde, PVC-U (nur für Kunststoffgewinde)

PN 16


Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C

Hinweise: • Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden!



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!

Typ	Innen- gewinde	Außen Ø D	Baulänge L
T 38 PVC	Rp 3/8"	24	23
T 12 PVC	Rp 1/2"	28	28
T 34 PVC	Rp 3/4"	34	33
T 10 PVC	Rp 1"	42	40
T 114 PVC	Rp 1 1/4"	51	48
T 112 PVC	Rp 1 1/2"	62	58
T 20 PVC	Rp 2"	77	72
T 212 PVC	Rp 2 1/2"	89	83
T 30 PVC	Rp 3"	106	98
T 40 PVC	Rp 4"	129	118



2

Doppelbogen T-Stücke mit Innengewinde

PN 25

Typ	Gewinde	Typ	Gewinde
DBT 12 ST	Rp 1/2"	DBT 114 ST	Rp 1 1/4"
DBT 34 ST	Rp 3/4"	DBT 112 ST	Rp 1 1/2"
DBT 10 ST	Rp 1"	DBT 20 ST	Rp 2"

Typ 132/E2



Winkelverteiler mit Innengewinde

PN 25

Typ	Gewinde	Typ	Gewinde
WV 38 ST	3 x Rp 3/8"	WV 114 ST	3 x Rp 1 1/4"
WV 12 ST	3 x Rp 1/2"	WV 112 ST	3 x Rp 1 1/2"
WV 34 ST	3 x Rp 3/4"	WV 20 ST	3 x Rp 2"
WV 10 ST	3 x Rp 1"		

Typ 221/Za1



Gewindetüllen & Schlauchtüllen
ab Seite 120



LOCTITE
Flüssigdichtungen,
Dichtringe & Bänder
ab Seite 1010



Gewinde-Leitungs-
rohre
ab Seite 410



Druckluft- und
Wasserschläuche
ab Seite 388

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.