


BR 838 085

ClassicLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsduche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage



Technische Beschreibung

ClassicLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsduche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage

- inklusive oberem und unterem Wasseranschluss 1 1/4-Zoll-IG für den Einbau in Zirkulationsleitungen, Stopfen 1 1/4-Zoll aus Edelstahl
- Standfuss mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Durchmesser 200 mm
- Standrohr 1 1/4-Zoll aus Edelstahl dreiteilig, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, mit oberem und unterem Wasseranschluss 1 1/4-Zoll-IG, Gesamthöhe 2330 mm
- Verbindungsstück aus Edelstahl, für eine schnelle Montage vor Ort und einfache Ausrichtung des Duscharms
- Kugelhahn 3/4-Zoll aus Messing, mit Schnellmontagesystem und Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Zugstange mit Ringgriff aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 700 mm
- Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Ausladung 630 mm
- integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
- Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, schwarz, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter
- integrierte PremiumLine Augen-/Gesichtsduche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Montage am Standrohr, Position und Ausrichtung frei wählbar
- Gehäuse, Abdeckung und Auffangbecken aus schlagfestem und UV-beständigen ABS-Kunststoff, Ablaufanschluss 1 1/2-Zoll-AG
- integrierter Klappschutzdeckel gegen Verschmutzung
- Auslösung durch Herunterschwenken der Abdeckung
- Kugelhahn 3/8-Zoll aus Edelstahl, mit Hebelbedienung über Klappschutzdeckel, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Strahlregler aus Messing mit einem sehr begrenztem Sprühbild, verchromt
- mit integriertem Mengenreguliertventil 3/8-Zoll für die Einstellung der gewünschten Strahlhöhe und Durchflussmenge
- inklusive Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3 auf der Abdeckung, Abmessungen 170 x 170 mm, Erkennungsweite 17 Meter
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 und DIN EN 15154-5:2019
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig
Artikel-Nr.: BR 838 085

Technische Daten

Mindestfließdruck:	1,5 bar
Betriebsdruck:	1,5 bis 3 bar
Volumenstrom Körperdusche:	50 Liter / Minute
Volumenstrom Augendusche:	14 Liter / Minute
Wasseranschluss:	1 1/4-Zoll-IG
Material:	Edelstahl, Kunststoff
Oberfläche:	Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig
Farbe:	grün, schwarz, weiß
Kugelhahn:	Messing
Hochleistungsduschkopf:	Kunststoff, chemikalienbeständig



Normenkonformität	Zulassungen
- DIN EN 15154-1:2006 - DIN EN 15154-2:2006 - DIN EN 15154-5:2019 - ANSI Z358.1-2014	- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425 - DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263 - GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463


Material-Übersicht	Material	Materialbezeichnung
Hochleistungsduchkopf:	Kunststoff POM	-
Kugelhahn:	Messing	CW617N
Mengenregulator:	Kunststoff POM	-
Verrohrung:	Edelstahl	1.4301
Zugstange mit Ringgriff:	Edelstahl	1.4372
T-Stücke, Muffe, Stopfen:	Edelstahl	1.4408
Standfuss:	Edelstahl	1.4372
Hinweisschild für Körper-Notdusche:	PVC-Folie	-
Gehäuse Augendusche:	ABS-Kunststoff	-
Kugelhahn Augendusche:	Edelstahl	1.4408
Strahlregler Augendusche:	Messing, verchromt	CW617N
Mengenreguliertventil Augendusche:	Messing, verchromt	CW617N
Hinweisschild für Augendusche:	PVC-Folie	-

Produktübersicht	
BR 838 085	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsduche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage - Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019)
BR 838 085 / 75L	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsduche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage - Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EN 15154-5:2019)
BR 838 085 / 110L	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsduche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage - Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EN 15154-5:2019)

Zubehör für Industrie-Notduschen

Produktübersicht	Ausführung	Material	Wasseranschluss	Wasserabgang	Artikel-Nr.
	Hinweisschild "Augendusche und Notdusche" Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf dem Notduscharm. Abmessungen: 320 x 180 mm	PVC	-	-	BR 870 100

	Plattformbetätigung für Augenduschen und Notduschen, zusätzlich zur Standardauslösung.	Stahl, verzinkt	-	-	BR 870 200
	Plattformbetätigung für Augenduschen und Notduschen, zusätzlich zur Standardauslösung.	Edelstahl	-	-	BR 870 205
	Fußhebelbedienung für Augenduschen und Notduschen, zusätzlich zur Standardauslösung.	Edelstahl	-	-	BR 870 370
	Service-Absperrung für Augenduschen und Notduschen mit demontierbarem Auslösehebel.	Edelstahl	1 1/4-Zoll-IG	1 1/4-Zoll-AG	BR 830 950
	Thermostatmischventil für Augenduschen und Notduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C, Volumenstrom ca. 60 l/min bei 2 bar Fließdruck.	Messing	3/4-Zoll-AG und 1-Zoll-AG	3/4-Zoll-AG und 1-Zoll-AG	BR 710 950
	Strömungswächter für Augenduschen und Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel.	Messing	1 1/4-Zoll-IG	1 1/4-Zoll-IG	BR 710 860
	Strömungswächter für Augenduschen und Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel. EX-Zone 1 & 2.	Messing	1 1/4-Zoll-IG	1 1/4-Zoll-IG	BR 710 860EX
	Notfallsensor für Körper-Notdusche, komplett vormontiert an Dusche. EX-Zone 1 & 2.	Kunststoff	-	-	BR 830 400
	Notfallsensor für Augendusche, komplett vormontiert an Dusche. EX-Zone 1 & 2.	Kunststoff	-	-	BR 830 450
	Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung. Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz	-	-	-	BR 015 800
	Verbrühungsschutz-Ventil, Schaltpunkte: Öffnen bei 41°C, Schließen bei 35°C.	Edelstahl	1/2-Zoll-IG	1/2-Zoll-IG	BR 830 970
	Frostschutz-Ventil, Schaltpunkte: Öffnen bei 1°C, Schließen bei 4°C.	Edelstahl	1/2-Zoll-IG	1/2-Zoll-IG	BR 830 980
	Anschlussadapter 1 1/4-Zoll, T-Stück, für den Anschluss von den Schutzventilen vor dem Wasseranschluss der Notdusche.	Edelstahl	1 1/4-Zoll-IG	1 1/4-Zoll-AG 1/2-Zoll-AG	BR 830 986
	Sammelwanne aus Edelstahl mit einem GFK-Trittrost, für Augenduschen und Notduschen. Abmessungen: 1100x1100x150 mm	Edelstahl, GFK	-	1 1/4-Zoll-AG	BR 830 700

	Einhausung für Notduschen mit einem Rahmen aus Edelstahl und Seitenwänden aus Aluminium-Verbundplatte. Abmessungen: 2450x1100x1100 mm	Edelstahl, Aluminium	-	-	BR 830 900
	Einhausung für Notduschen mit einem Rahmen aus Edelstahl und Seitenwänden aus Edelstahl. Abmessungen: 2450x1100x1100 mm	Edelstahl	-	-	BR 830 905
	ANSI Flansch für Augenduschen und Notduschen, B16.5, 150 LBS, Form RF. Inklusive Doppelnippel auf 1 1/4-Zoll AG.	Edelstahl V4A / AISI 316	ANSI-Flansch 1 1/4-Zoll	1 1/4-Zoll-AG	BR 014 114
	DIN Flansch für Augenduschen und Notduschen, PN 10, mit Ansatz. Inklusive Doppelnippel auf 1 1/4-Zoll-AG.	Edelstahl V4A / AISI 316	DIN-Flansch 1 1/4-Zoll	1 1/4-Zoll-AG	BR 016 114