



### Beschrijving:

Verrijdbare rekken 1030 x 905 mm zonder uitrusting, uit stabiel, gepoedercoat staal, tweezijdig met 12 inhaakrails voor stapelbakken, lichtgrijs

- zonder uitrusting en aan beide zijden bruikbaar
- verrijdbaar gereedschapsmagazijn voor kleine onderdelen met legbodemp en handgreep voor eenvoudige hantering
- 2 zwenkwielletjes met blokkering en 2 vaste wielletjes - max. draagkracht 750 kg
- gepoedercoat
- stabiele, tegen omvallen beveiligde, vastgeschroefde staalplaatconstructie met inhaakrails
- met 12 inhaakrails - 1016 mm breed
- Draagkracht 40 kg per inhaakrail
- max. uitrusting van de stapelbakken per inhaakrail: 9 x PS/PP grootte 1, 9 x PS/PP grootte 2, 6 x PS/PP grootte 3, 4 x PS/PP grootte 4
- b = breedte = 1030 mm    h = hoogte = 905 mm

### Informatie:

#### Artikel

Artikelnummer	<b>783110</b>
GTIN	<b>4007228783117</b>
Douanetarief	<b>94032080</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>1</b>

Kleur	<b>lichtgrijs</b>
Gewicht (kg)	<b>35,95</b>

#### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>1</b>
-------------------	----------

Brutogewicht VE kg	<b>35,95</b>
--------------------	--------------

#### Pallet

D x B x H (m)	<b>0,0 x 0,0 x 0,0</b>
---------------	------------------------

Gewicht (kg)	<b>0,0</b>
--------------	------------