



Leírás:

720 x 1740 mm-es gurulóállványok felszerelés nélkül, stabil, porfestett acéllemezből, kétoldalas kivitelben, 22 akasztóléccel tárolódobozokhoz, világosszürke

- felszerelés nélkül, mindkét oldal használható
- guruló szerszám- és kisalkatrész-tároló, a fogantyúnak köszönhetően könnyebben kezelhető, az állvány alja tárolásra is használható
- fékkel ellátott 2 kormányozható kerék és 2 rögzített kerék - maximális terhelhetőség: 750 kg
- porfestett
- erős, billenésmentes, csavarozott acéllemez szerkezet akasztólécekkel
- 22 akasztóléccel - 704 mm széles
- az akasztólécek egyenként 40 kg-ig terhelhetők
- akasztóléceként elhelyezhető tárolódobozok max. száma: 6 db 1-es méretű PS/PP, 6 db 2-es méretű PS/PP, 4 db 3-as méretű PS/PP, 3 db 4-es méretű PS/PP
- szé=szélesség=720 mm ma=magasság=1740 mm

Információk:

Cikk

Cikkszám	783160
GTIN	4007228783162
Vámtarifa	94032080
Csomagolási egység (PU)	1

szín	világosszürke
Súly (kg)	40,51

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	1
M x S x M (mm)	LAENGE_KARTON x BREITE_KARTON x HOEHE_KARTON

KE bruttó tömege, kg	40,51
----------------------	--------------

Paletta

M x S x M (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	------------------------

Súly (kg)	0,0
-----------	------------