

Kärcher Saugschlauch für Nass- /Trockensauger

KÄRCHER

Schlauchlänge 4 m, Nennweite 40 mm, mit Krümmer und C40-Clip-Anschluss

Artikelnummer: 119517







Saugschlauch für Nass-/Trockensauger

- Schlauchlänge 4 m
- Nennweite 40 mm
- mit Krümmer und C40-Clip-Anschluss
- Höhe x Länge x Breite 65 x 500 x 500 mm

Technische Details

Reinigungstyp	Zubehör	Schlauch/Rohr Ausstattung	Krümmer, C40-Clip-Anschluss
für Reinigungsgerät	Nass-/Trockensauger	Höhe	65 mm
Schlauchlänge	4 m	Länge	500 mm
antistatisch	nein	Breite	500 mm
Nennweite	40 mm	Gewicht	1,637 kg

Zubehör

119231		Nass-/Trockensauger, Leistung 2350 W, Luftmenge 3420 l/min, Behältervolumen 55 l, Arbeitsbreite 360 mm
119232		Nass-/Trockensauger, Leistung 2350 W, Luftmenge 3420 l/min, Behältervolumen 55 l
119312		Nass-/Trockensauger, Leistung 2760 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 55 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119314		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1200 W, Luftmenge 2x3360 l/min, Behältervolumen 70 l, Arbeitsbreite 400 mm
119317		Nass-/Trockensauger, Leistung 3x1200 W, Luftmenge 3x3660 l/min, Behältervolumen 70 l, Arbeitsbreite 400 mm
119319		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 65 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119321		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119322		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119323		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 65 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119324		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm