## **VARIOfit**

### Alu-Kistenkarre

Traglast 200 kg, Räder mit Luft-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm, Konstruktion aus Aluminium, verschweißt

Artikelnummer: 531496











#### **VARIOfit Alu-Kistenkarre**

#### extra große Schaufel

#### Alu-Kistenkarre

- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
- Höhe x Breite 1310 x 570 mm
- Konstruktion aus Aluminium, verschweißt
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie

### **Technische Details**

Transportgerät Transportkarre

Karrentyp	Kistenkarre	Radlager	Kugellager
Traglast	200 kg	Rad-Ø	260 mm
Schaufelbreite	480 mm	Material Felge	Stahlblech
Schaufeltiefe	300 mm	Sicherheitsgriff	ja
Material	Aluminium	Höhe	1310 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Breite	570 mm
klappbar	nein	Garantie	12 Jahre
Treppenkufen	nein	Gewicht	12 kg

# Zubehör

500327



Handgriffe für Stapelkarre, mit Sicherheitsbügel, Aus Kunststoff

## Dazu passt auch ...

149740



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite  $320 \times 400 \times 300$  mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen

510925



Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm