

BT Lifter Handhubwagen

Traglast 2300 kg

Die Handhubwagen der Profiklasse mit einer extrem hohen Lebensdauer und Bedienerfreundlichkeit. Hubfunktion wahlweise mit Standard-Hub oder Quick-Lift (Schnellhub), universell einsetzbar und ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz bei schweren Lasten und robusten Materialanforderungen.

Rahmen

- Aus Spezialstahl, robotergeschweißt, pulverbeschichtet für hohen Korrosionsschutz
- Schmiernippel und PTFE-Lager an stark beanspruchten Stellen für eine einfache Wartung
- Ausführung mit Einfachgabelrolle: Kletterrollen an den Gabelspitzen für ein bequemes Ein- und Ausfahren in quer aufzunehmende Paletten

Deichsel

- Deichselgriff aus hochfestem Polymer
- Ergonomisch abgewinkelt und temperaturfreundlich ummantelt

Spezial-Hydraulik

- Mit Senkkontrolle
- Verbindungskette zwischen dem Handhebel und dem Ablassventil
- Alle Komponenten in Verbindung mit einem kräftigen Drucklager für ein kontrolliertes, sanftes Heben und Senken und ein Kraft schonendes Rangieren
- **Standard-Hub:** hochwertiges Absenkenventil zum gefühlvollen Absenken der Last
- **Quick-Lift-Hub:** ideal für arbeitsintensive Einsätze. Die Gabel erreicht die Palette schon mit dem ersten Pumpenhub und hebt diese mit dem zweiten Pumpenhub an. Geeignet bis zu einer Last von 140 kg, Umschaltung auf Standard-Hub bei höherer Last.



Wahlweise mit Quick-Lift-Hub



Ergonomischer Deichselgriff



Einfachrolle mit Kletterrolle



Tandemrollen



Handhubwagen der Profiklasse

5
JAHRE
GARANTIE

TOYOTA

MATERIAL HANDLING



Auf einen Blick!

Hubhöhe		200 mm
abgesenkte Höhe		85 mm
Gabelzinken Breite		156 mm
Tragbreite		520 mm
Lenkräder Ø x B		175 x 60 mm
Gabelrollen Ø x B	einfach	85 x 100 mm
	Tandem	85 x 75 mm
Lenkeinschlag		180°

Bitte beachten Sie

- Einfachrolle mit Kletterrolle**
- Bei ebenen Böden
 - Bei Queraufnahme 800 mm tief
 - Beim Rangieren auf engem Raum
- Tandemrollen**
- Bei unebenen Böden
 - Bei Schwellen
 - Niedrigerer Verschleiß

Rollenempfehlung

Gummi: bei Nässe, geräuscharmer Lauf, Last bis 600 kg. Für glatte und raue Böden.

Nylon: geringer Rollwiderstand, sehr verschleißfest, chemikalienresistent, spurlos.

Für glatte, ebene Böden.

Polyurethan: verschleißfest, geräuscharm, spurlos, stoßdämpfend. Für empfindliche Böden.

Gabellänge mm	800				1000				1150				
	Standard		Quick-Lift		Standard		Quick-Lift		Standard		Quick-Lift		
Gesamtlänge mm	einfach	Tandem	einfach	Tandem	einfach	Tandem	einfach	Tandem	einfach	Tandem	einfach	Tandem	
Hubfunktion	Standard		Quick-Lift		Standard		Quick-Lift		Standard		Quick-Lift		
Gabelrollen	einfach	Tandem	einfach	Tandem	einfach	Tandem	einfach	Tandem	einfach	Tandem	einfach	Tandem	
Lenkräder	Nylon	523953	523954	523955	523956	523957	523958	523959	523960	523961	523962	523963	523964
Gabelrollen	Nylon	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Lenkräder	Vollgummi	523965	523966	523967	523968	523969	523970	523972	523973	523974	523975	523976	523977
Gabelrollen	Nylon	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Lenkräder	Vollgummi	523978	523979	523980	523981	523983	523984	523985	523986	523987	523988	523989	523990
Gabelrollen	Polyurethan	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Lenkräder	Polyurethan	523991	523992	523994	523995	523996	523997	523998	523999	524000	524002	524003	524004
Gabelrollen	Polyurethan	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Direkt mitbestellen

Handbremse	Aufpreis	524005	---
Kühlhausausführung	Aufpreis	524006	---
Anfahrhilfe	Aufpreis	auf Anfrage	