

Leuchtstofflampe T4 12x566mm o. Stiften, G5 20W warmwhite 2.700K

Artikel-Nr. 44128

Lampenleistung:	20 W
Sockel:	G5
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:	warm <3300 K
Rohrdurchmesser:	12 mm
Länge:	566 mm
Anwendung:	allgemein
Splitterschutz:	Nein
Zündstreifen:	Nein
Schnellstart:	Nein
Schwarzlichtlampe:	Nein
Vollspektrumlampe:	Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:	Nein
Geeignet für Notlicht:	Nein
Doppelwandig:	Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:	Ja



Leuchtstofflampe T4 12x566mm o. Stiften Leuchtstofflampe T4, G5, warmweiß, auch für Bilderleuchten geeignet - Achtung! Da Leuchtstofflampen T4 keiner Normung unterliegen, bitte unbedingt auf die Länge achten. Alle angegebenen Maße (Länge) sind ohne Stifte in mm angegeben, Energieeffizienzklasse: A

Energieeffizienzklasse: A

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:16



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.