

Pennen

22690.0455




Productbeschrijving

Als oplegpunt, aanslagen en drukstukken toepasbaar.


Materiaal

- staal, gehard, gezwart


Tekening




Afbeelding 1




Afbeelding 2




Afbeelding 3



Afbeelding 4




Afbeelding 5



Afbeelding 6

Bestelinformatie

h ±0,1	d ₁	Afmetingen d ₂ l t [mm]			SW [mm]	Aandraai- moment ¹⁾ max. [Nm]	 [g]	Artikelnr.
met binnendraad, bol oplegoppervlak – Afbeelding 5								
60	M20	40	60	38	36	407	408	22690.0455

¹⁾ Het aandraaimoment voor bouten met binnendraad zijn ontworpen voor draadklasse 8. Bij de verbinding moet de volledige draadlengte worden benut.

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 14.06.2023

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."