

AXOR Urquiola

3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 228 mm

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **11043000**



Merkmale

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 228 mm
- Griffvariante: Bügelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschleißbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW NW-6501CL0202
- P-IX 19149/IO

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung




Maßzeichnung



AXOR Urquiola
3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 228 mm
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **11043000**



Durchflussdiagramm




AXOR Urquiola
3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 228 mm
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **11043000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >12/13



AXOR Urquiola
3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 228 mm
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **11043000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >12/13

| Pos. | | Artikelnummer | PG | VE |
|------|---|---------------|----|----|
| 1 | Auslauf 220 mm | 95195000 | 19 | 1 |
| 2 | Luftsprudler M24x1 (5 l/min) | 13185000 | 98 | 1 |
| 3 | Madenschraube M6x10 DIN 916 | 96029000 | 1 | 1 |
| 4 | Griff Kaltwasserseite | 11498000 | 16 | 1 |
| 5 | Griff Warmwasserseite | 11497000 | 16 | 1 |
| 6 | Griffadapter | 95194000 | 10 | 1 |
| 7 | Schnappeinsatz mit Schraube | 98932000 | 5 | 1 |
| 8 | Rosette | 95197000 | 17 | 1 |
| 9 | Dichtung | 97530000 | 2 | 1 |
| 10 | Gewindehülsen Set | 96393000 | 8 | 1 |
| 11 | Anschlußnippel G½ | 97228000 | 10 | 1 |
| 12 | O-Ring 16x2,5 | 98134000 | 1 | 1 |
| 13 | O-Ring 9x2,5 | 98217000 | 1 | 1 |
| 14 | Absperreinheit links schließend | 94008000 | 9 | 1 |
| 15 | Absperreinheit rechts schließend | 94009000 | 9 | 1 |
| a | Grundkörper | 10303180 | 98 | 1 |
| b | Luftsprudler M24x1 (3,5 l/min) | 92508000 | 6 | 1 |
| c | Luftsprudler M24x1 (4,5 l/min) | 92877000 | 6 | 1 |
| d | Luftsprudler schwenkbar M24x1 (5 l/min) | 95928000 | 8 | 1 |