

19" Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, 1 HE, 8-fach

- zur Montage im 19" Profilrahmen
- robustes Aluminiumgehäuse, IP20
- Schutzkontaktanschlüsse 45 Grad versetzt
- Betriebsspannung: 230 V (AC), 50 Hz / 16 A
- Anschlussleistung: max. 3.600 Watt
- Anschlusskabel H05VVF 3x1,5 qmm
- abgewinkelter Schutzkontaktstecker
- Maße: (B)485 x (T)45 x (H)45 mm
- inkl. Befestigungsset
- für den Markt: D / NL / A / L



19" Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, 1 HE, 8-fach

Produkt	Ausführung	Einbauhöhe	Slots	Ausstattung	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" Steckdosenleiste	Kabel: 2,0 m	1 HE	8-fach	ohne Schalter	schwarz	PDU8C04	11117869